

LMW - AQUALINE®

Рукав для питьевой воды



Применение:

- ☑ Гибкий качественный рукав для работы под давлением, применяется в пищевой промышленности и при производстве напитков.
- ☑ Специально разработан для питьевой воды; LMW-Aqualine® подходит для питьевой воды lt. DVGW Рабочий лист W270 и KTW (Kat.A), проверен, допущен и сертифицирован.

Показатель:


- ☑ Гигиеничен, годен по микробиологическим показателям.
- ☑ Стабилен на изгиб и прочен при небольшом весе.
- ☑ Не влияет на вкус и запах.
- ☑ Высокая температурная стойкость.

Стандарты/допуски:

- ☑ KTW (Kat. A), DVGW W270.

Примечания:

- ☑ AQUALINE® – зарегистрированная марка SEMPERIT. Рукава AQUALINE® от SEMPERIT запрещено продавать частным потребителям.
- ☑ ВНИМАНИЕ! Рукава для питьевой воды перед первым использованием промыть и сполоснуть.
- ☑ Очень высокая стойкость ко многим агрессивным чистящим средствам. В случае применения средств очистки необходимо соблюдать нашу специальную инструкцию.
- ☑ Другие размеры предоставляются по специальному запросу.
- ☑ ВНИМАНИЕ! Не пригоден для сухой транспортировки!



Температурный режим: -35°C / +95°C. Для питьевой воды до +40°C парочистка: макс. 130°C/30 мин, без давления.

Запас прочности: 3,15 : 1

Внутренний слой: бутылкаучук, белый, гладкий, безвреден для продуктов питания, стойкий к жирам, подходит для питьевой воды.

Армирование: Тканевое усиление, навивка.

Наружный слой: EPDM, синий, износостойкий, масло и жиростойчивый, отпечаток текстильного бандажа.

Обозначение: белая непрерывная маркировка: „SEMPERIT S LMW - AQUALINE® Trinkwasser PN 20bar KTW A, DVGW-W270“.

Номер позиции	Внутр. диаметр в		Толщ. ст.	Наружный	Раб. давл.	Усиление	Радиус изг.	Масса	Длина бухты
	мм	дюйм	в мм	диаметр в мм	(макс.) бар		в (мин.) мм	прибл. kg/m	(макс.) m
48254 1336	13,0	1/2	3,6	20,2	20	2	60	0,30	40
48254 1942	19,0	3/4	4,2	27,4	20	2	90	0,40	40
48254 2545	25,0	1	4,5	34,0	20	2	130	0,60	40

Внимание! Общие сведения по выбору продуктов содержатся в приложении к этому каталогу. Перед применением новых или непроверенных средств, а также перед применением в целях, не указанных в информации о продукте, необходимо получить соответствующую справку у продавца или у специалиста фирмы-производителя о возможности такого применения. Все продукты регулярно проверяются на безопасность применения. При повреждении, особенно наружного слоя рукава, соединение должно быть заменено из соображений безопасности. Все продукты должны храниться и обслуживаться согласно указаниям по хранению, уходу и обслуживанию DIN 7716:1982. Мы постоянно совершенствуем наши продукты. Актуальную информацию о нашей продукции вы можете получить на сайте www.semperfex.com, у наших представителей или у техников по применению. Заключение договоров происходит на основании наших общих правил по ведению дел. Все изменения оговорены.

Важные примечания. Этот тщательно составленный каталог предназначен для того, чтобы клиенты могли получить наиболее полную информацию. Данные сведения соответствуют актуальному состоянию техники и представляют собой результат многолетних проб и испытаний, они основываются на указаниях, соответствующих ISO TR 7620:2005(E) для средств. На использование каждого конкретного продукта оказывают влияние индивидуальные условия. Для нашей продукции обеспечивается уровень безопасности на основании сведений в документации к изделиям (о постоянстве химикалий и директивах по чистке). При ненадлежащем обращении, например выжимании, разрывах, растягивании или применении с недопустимыми материалами, нужный уровень безопасности обеспечен не будет. Все рукава производятся согласно EN ISO 1307:2006, если не указано другое.